

紙粉が少なく やわらか&なめらかな  
ソフトマイクロワイパーシリーズ



プロワイプ  
PROWIPE

# 濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい ダブルマイクロワイパー M200



シート寸法  
230×210mm

2プライ  
(2枚重ね)

ポリ包装

片手で  
取り出せる  
ポップアップ  
タイプ

改正 RoHS 指令  
(RoHS2 指令) 対応

食品衛生法に準じた  
試験実施済

水分・油分ともに吸収力が良いため  
あらゆる拭き取り対象に◎!



使用シーンに合った拭き取り性能で  
気兼ねなく使い捨て!


## POINT 1

### 紙粉が少なく、やわらか&なめらか


- 毛羽立ちにくく紙粉が少ないため、脱落した繊維が目立たない。
- 紙表面に細かなしわ(クレープ)をつけているため、表面がなめらか。対象物との接触面が多く拭き取り性が高い。

### 紙粉(リント)


※ソフトワイパー-S200を100とした場合の指数



### なめらかさ ※ソフトワイパー-S200を100とした場合の指数



### やわらかさ ※ソフトワイパー-S200を100とした場合の指数



### 一般的なワイパーの表面イメージ



### ソフトマイクロワイパーの表面イメージ



イメージ図

## POINT 2

### 濡れてもやぶれにくい

濡れてもやぶれにくく、手になじむ紙質のためテーブルや机、人の多く触れる箇所の清掃用途に。

## POINT 3

### 2枚重ねの優れた吸収力

2枚重ねの商品で柔らかく、吸収性が高いため水分・油分などの拭き取りに。

## おすすめ 使用用途



試験器具の  
拭き取り



生産ラインでの  
拭き取り



医療現場での  
拭き取り



感染対策での  
拭き取り

机、イス、パーテーション、  
ドアノブ、商談ブース  
エレベーターのボタンなど  
人が多く触れる場所に

## おすすめ 業態



化粧品工場



電子工場



大学



病院・介護施設



外食産業



商業施設

## ■ その他用途



実験機械汚れの  
拭き取り

ゴムローラーの拭き取り  
金属部品の拭き取り  
シリコンオフの拭き取り  
精密機器の拭き取り  
金型の拭き取り

車両部品の拭き取り  
ギアに付着したオイルの拭き取り  
ベアリングの油分(グリス)の拭き取り



レジ回りでの  
拭き取り

## ■ 商品規格

商品コード	JANコード	商品名	素材	シートサイズ	パック入数	ケース入数	希望小売価格
823490	4902011824902	エリエールプロワイプ ダブルマイクロワイパーM200	パルプ	230×210mm	200枚	30パック	9,900円

## ソフトマイクロワイパーシリーズのご紹介



ソフトマイクロワイパー  
SS250  
(シート寸法 198×90mm)



ピペットや  
マイクロ  
シリンジなど、  
細かい器具の  
拭き取りに!!



ソフトマイクロワイパー  
S220  
(シート寸法 198×130mm)



ビーカーや  
ガラスセルの  
拭き取りに!!



ソフトマイクロワイパー  
ポリ包装  
(シート寸法 198×130mm)



S220 と同じ  
シートサイズ。  
ポリ包装で  
携帯しやすい!!



ソフトマイクロワイパー  
L150  
(シート寸法 600×380mm)



生産ラインや  
大型器具、  
板ガラスの  
拭き取りに!!



大きさ  
比較



商品や使用シーンの  
動画公開中！  
ぜひチャンネル登録を  
お願いします！



サンプルのご請求は  
当社営業担当または  
ホームページへ！  
<https://elleair-bs.co.jp/>

大王製紙グループ  
エリエールビジネスサポート株式会社

〒170-0004  
東京都豊島区北大塚1-13-4 オーク大塚ビル2F  
Tel 03-6865-8001 Fax 03-6865-8002  
<https://www.elleair-bs.co.jp>